




Límite máximo de potencia total de los módulos luminosos de 120W.  
La fuente de alimentación Intrack se instala en el carril, a ras de los módulos luminosos.  
Tenga en cuenta este espacio en el carril.  
  
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)



| Image not found or type unknown |               |           |
|---------------------------------|---------------|-----------|
|                                 | Fuente de luz | Luminaria |
| Potencia                        | 150W          | -         |
| Flujo                           | -             | -         |
| Eficiencia                      | -             | -         |
| LOR                             | -             | -         |
| UGR                             | -             | -         |

|                                 |  |               |
|---------------------------------|--|---------------|
| Image not found or type unknown |  | Ángulo de haz |
|                                 |  | -             |
|                                 |  | Aplicación    |
|                                 |  |               |
|                                 |  | Peso          |
|                                 |  | -             |



- Acabados
- .01 Blanco/RAL 9010
  - .02 Negro/RAL 9005

- Opcional
- 70050 NON SELV TO SELV DALI OPTO-INSULATOR  
180x42x29mm
  - 70045 Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm