

14W / 1480lm / 2700K / On/Off / Prismatic /
1149mm

61848




Conception : Eduardo Souto de Moura
 Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
 Diffuseur prismatique en polycarbonate à faible luminance et contrôle de l'éblouissement (UGR<19 pour un faible rendement ou UGR<22 pour un rendement élevé).
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	14W	17,1W	
Flux	2400lm	1480lm	
Efficacité	171lm/W	87lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<19	



Angle du faisceau
Prismatic



Application
Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Prismatic

Application